




|                 |           |                   |                        |            |       |
|-----------------|-----------|-------------------|------------------------|------------|-------|
| Codice prodotto | ST-110-SN | Famiglia prodotto | MANIGLIONI e CORRIMANO | Collezione | Style |
|-----------------|-----------|-------------------|------------------------|------------|-------|

|             |                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione | Maniglione Portasciugamani di sicurezza. Inclinato a 45°. Dispositivo medico in Classe I. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                         |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Certificazioni | Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. Dichiarazione di conformità CE al Regolamento Europeo per i Dispositivi medici 745/2017. | CE |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|             |                |
|-------------|----------------|
| Prestazioni | Portata 150 kg |
|-------------|----------------|

|                 |                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche | Corpo realizzato da tubo in ottone Ø 28 mm, curve in fusione di zama. Fissaggio a muro tramite boccole in ottone e fermo radiale, senza piattelli e rosoni. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Finiture | Cromato. Colore nero. Soft. |
|----------|-----------------------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materiali | Ottone. Zama. |
|-----------|---------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Dimensioni | 170 x 610 x 85 |
|------------|----------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione | Fissaggio a muro tramite n° 2 tasselli. Tasselli inclusi nella confezione. Verificare che i tasselli siano adatti al tipo di muratura; in caso contrario sostituirli con un modello adatto. Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente e qualificato. Il produttore non è responsabile dell'installazione del prodotto. Verificare periodicamente che il fissaggio a parete sia solido e stabile. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito. Conservare il numero di lotto presente sull'etichetta attaccata al prodotto. Se il dispositivo dovesse risultare instabile o danneggiato non deve essere utilizzato fino ad avvenuta verifica e approvazione da parte di un installatore professionista. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manutenzione | Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori. Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Disinfettare periodicamente. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione | Imballo: singolo in pluriball e scatola di cartone. Dimensioni: 170 x 610 x 85 (mm) Volume imballo: 0,0088 m^3 Peso: 1,66 (kg) |
| Peso       | 1,66 kg                                                                                                                        |

